



Zugspannzange rund, DIN 6341, 355 E, Spann-Ø: 9mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 329705 9 |
| GTIN | 4062406104573 |
| Artikelklasse | 32B |

Beschreibung

Ausführung:

Spannzangen, **Profil rund 1 mm steigend. Bei Bestellung bitte gewünschten Spann-Ø angeben.**

Sägegewinde

Norm:

DIN 6341

Genauigkeit:

Rundlauf toleranzen: D = 1 bis 10 mm = 0,02 mm D = 10 bis 30 mm = 0,03 mm D = 30 bis 60 mm = 0,04 mm

Hinweis:

Andere Durchmesser und Formen (z. B. 4-kant oder 6-kant) **auf Anfrage!**

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------|------------|
| Winkel α | 17,5 Grad |
| K | 28 mm |
| Gesamtlänge L | 123 mm |
| F | 20 mm |
| Sägewinde G | S20x2 mm |
| Norm | DIN 6341 |
| Typ | 355 E |
| Produktart | Spannzange |

