

Garant
Stechdrehhalter, rechts, Schaftbreite / Stechbreite w: 20/1,5mm

Bestelldaten

Bestellnummer	273757 20/1,5
GTIN	4045197720184
Artikelklasse	21W

Beschreibung
Ausführung:

Aus hochfestem Werkzeugstahl ($> 1300 \text{ N/mm}^2$) gefertigt. In Verbindung mit der konvexen Plattenklemmung wird höchster Widerstand gegen axiale und radiale Schnittkräfte erzielt und somit die Oberflächengüte und die Produktivität deutlich gesteigert.

Hinweis:

Ab 19,5 mm Stechtiefe (bis Stechbreite 3 mm) bzw. ab 24,5 mm Stechtiefe (ab Stechbreite 4 mm) kommt die zweite Schneide in Kontakt mit dem Werkstück. Dabei kann es zu Riefenbildung kommen. Bei Bedarf einschneidige Stechdrehplatten Nr. 273656 – 273670 verwenden.

Technische Beschreibung

Stechbreite w	1,5 mm
Einstehtiefe t_{\max}	10,5 mm
Kopflänge L_1	30 mm
Schraube	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Funktionsbreite L_4	21,5 mm
Gesamtlänge L	125 mm
Schaftbreite b	20 mm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
axiales Stechen möglich	ja

Produktart

Klemmdrehhalter

Zubehör

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600
cN·m

659906 1600

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX25

674248 TX25

8 mm-Klinge, mit Magnetmit 1/4 Zoll-Bit-Aufnahme ganze
Länge 50 mm

659874 50

Klemmschraube Typ 6

279815 6

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600
cN·m

659957 1600