

**ER-Spannzange für Gewindebohrer, ER11, Nenn-Spann-Ø d: 4mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	309399 4
GTIN	4062406104450
Artikelklasse	32Z

**Beschreibung****Ausführung:**

Mit Innenvierkant zur positiven Mitnahme des Gewindebohrers.  
Mit Dichtstopfen für Innenkühlung (bis 70 bar!).

**Passend für:**

Alle Standard-ER-Spannzangenfutter, FAHRION Spannzangen auch für das Präzisions-ER-Spannzangenfutter Centro P.

**Hinweis:**

**HOLEX® ER-Spannzangen sind nicht kompatibel zu Centro-P und HiRunER-Spannzangenfutter.** mit Abdichtung.

**Technische Beschreibung**

Aufnahme	ER11
Norm	ISO 15488-A
Rundlaufgenauigkeit	≤ 10 µm
Typ	4031 E
Außen-Ø D	11,3 mm
Gesamtlänge L	18 mm

Produktart

Spannzange