

Flachgreifermagnet mit Bohrung, Neodym, Ø: 40mm



Bestelldaten

Bestellnummer	085932 40
GTIN	5012095608516
Artikelklasse	08Q

Beschreibung

Ausführung:

- **Temperaturbeständig bis maximal 80 °C.**
- **Verzinkte Oberfläche, Magnetkern aus Neodym.**
- **Geschirmter Flachgreifer mit 3- bis 6facher Haltekraft gegenüber Hartferritgreifern.**

Verwendung:

Zum Spannen, Montieren, Einbau durch Schraubbefestigung.

Technische Beschreibung

Höhe	8 mm
Ø	40 mm
Bohrungs-Ø	5,5 mm
Nennhaltekraft	500 N
maximale Temperaturbeständigkeit	80 °C
Werkstoff Magnetkern	Neodym
Produktart	Flachgreifer-Magnet

