

**Zugspannzange rund, DIN 6341, 355 E, Spann-Ø: 11 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	329705 11
GTIN	4062406104597
Artikelklasse	32B

**Beschreibung****Ausführung:**

Spannzangen, **Profil rund 1 mm steigend. Bei Bestellung bitte gewünschten Spann-Ø angeben.**

Sägegewinde

**Norm:**

**DIN 6341**

**Genauigkeit:**

**Rundlauf toleranzen:** D = 1 bis 10 mm = 0,02 mm D = 10 bis 30 mm = 0,03 mm D = 30 bis 60 mm = 0,04 mm

**Hinweis:**

Andere Durchmesser und Formen (z. B. 4-kant oder 6-kant) **auf Anfrage!**

**Technische Beschreibung**

Gesamtlänge L	123 mm
Winkel $\alpha$	17,5 Grad
F	20 mm
K	28 mm
Sägewinde G	S20x2 mm
Norm	DIN 6341
Typ	355 E
Produktart	Spannzange

