

**Garant****Stechdrehhalter, rechts, Schaft- / Stechbreite w: 12/1,5mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	273750 12/1,5
GTIN	4045197720009
Artikelklasse	21W

**Beschreibung****Ausführung:**

Aus hochfestem Werkzeugstahl ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ) gefertigt. In Verbindung mit der konvexen Plattenklemmung wird höchster Widerstand gegen axiale und radiale Schnittkräfte erzielt und somit die Oberflächengüte und die Produktivität deutlich gesteigert.

**Technische Beschreibung**

Funktionsbreite $L_4$	12 mm
Stechbreite w	1,5 mm
Schraube	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Einstehtiefe $t_{\max}$	4,5 mm
Kopflänge $L_1$	26 mm
Gesamtlänge L	150 mm
Schaftbreite b	12 mm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
axiales Stechen möglich	ja
Produktart	Klemmdrehhalter

---

## Zubehör

Klemmschraube Typ 4	279815 4
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500

---