

Flachgreifermagnet Set 2-teilig mit Gewindebuchse, Neodym, Ø: 88mm



Bestelldaten

Bestellnummer	085927 88
GTIN	5012095608448
Artikelklasse	08Q

Beschreibung

Ausführung:

- **Geschirmter Flachgreifer mit 3- bis 6-facher Haltekraft gegenüber Hartferritgreifern.**
- **Korrosionsbeständigkeit und Oberflächenschutz durch gummierte Oberfläche.**
- **Gummierung erhöht seitliche Haltekräfte.**
- **Magnetkern aus Neodym.**

Verwendung:

Auf lackierten Oberflächen, kein Zerkratzen und Abrutschen.

Hinweis:

Einschraubhaken mit Außengewinde unter Nr. 085921.

Technische Beschreibung

Nennhaltekraft	420 N
Gewinde	M8 mm
Werkstoff Oberfläche	gummiert
Gewindebuchse	ja
Höhe mit Gewinde	17 mm
Höhe	8,5 mm
Ø	88 mm
Werkstoff Magnetkern	Neodym

Produktart

Flachgreifer-Magnet