



Zugspannzange rund, DIN 6341, 355 E, Spann-Ø: 16mm



Bestelldaten

Bestellnummer	329705 16
GTIN	4062406104641
Artikelklasse	32B

Beschreibung

Ausführung:

Spannzangen, **Profil rund 1 mm steigend. Bei Bestellung bitte gewünschten Spann-Ø angeben.**

Sägegewinde

Norm:

DIN 6341

Genauigkeit:

Rundlauf toleranzen: D = 1 bis 10 mm = 0,02 mm D = 10 bis 30 mm = 0,03 mm D = 30 bis 60 mm = 0,04 mm

Hinweis:

Andere Durchmesser und Formen (z. B. 4-kant oder 6-kant) **auf Anfrage!**

Technische Beschreibung

Winkel α	17,5 Grad
K	28 mm
F	20 mm
Gesamtlänge L	123 mm
Sägewinde G	S20x2 mm
Norm	DIN 6341
Typ	355 E
Produktart	Spannzange

