

**Garant**
**Stechdrehhalter, rechts, Schaftbreite / Stechbreite w: 25/1,5mm**

**Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 273757 25/1,5 |
| GTIN          | 4045197720191 |
| Artikelklasse | 21W           |

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Aus hochfestem Werkzeugstahl ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ) gefertigt. In Verbindung mit der konvexen Plattenklemmung wird höchster Widerstand gegen axiale und radiale Schnittkräfte erzielt und somit die Oberflächengüte und die Produktivität deutlich gesteigert.

**Hinweis:**

Ab 19,5 mm Stechtiefe (bis Stechbreite 3 mm) bzw. ab 24,5 mm Stechtiefe (ab Stechbreite 4 mm) kommt die zweite Schneide in Kontakt mit dem Werkstück. Dabei kann es zu Riefenbildung kommen. Bei Bedarf einschneidige Stechdrehplatten Nr. 273656 – 273670 verwenden.

**Technische Beschreibung**

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Einstehtiefe $t_{\max}$ | 10,5 mm               |
| Funktionsbreite $L_4$   | 26,5 mm               |
| Schraube                | 279815 6 (TX25; 6 Nm) |
| Stechbreite w           | 1,5 mm                |
| Kopflänge $L_1$         | 29 mm                 |
| Gesamtlänge L           | 150 mm                |
| Schaftbreite b          | 25 mm                 |
| Einsatzart              | rechts                |
| Innenkühlung            | nein                  |
| axiales Stechen möglich | ja                    |

Produktart

Klemmdrehhalter

**Zubehör**8 mm-Klinge, mit Magnetmit 1/4 Zoll-Bit-Aufnahme ganze  
Länge 50 mm

659874 50

Klemmschraube Typ 6

279815 6

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,  
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600  
cN·m

659906 1600

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX25

674248 TX25

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,  
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600  
cN·m

659957 1600