



## Zugspannzange rund, DIN 6341, 386 E, Spann-Ø: 13mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	329755 13
GTIN	4062406104771
Artikelklasse	32B

### Beschreibung

#### Ausführung:

Spannzangen, **Profil rund 1 mm steigend. Bei Bestellung bitte gewünschten Spann-Ø angeben.**

Trapezgewinde

#### Norm:

**DIN 6341**

#### Genauigkeit:

**Rundlauf toleranzen:** D = 1 bis 10 mm = 0,02 mm D = 10 bis 30 mm = 0,03 mm D = 30 bis 60 mm = 0,04 mm

#### Hinweis:

Andere Durchmesser und Formen (z. B. 4-kant oder 6-kant) **auf Anfrage!**

### Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	115 mm
F	32 mm
Winkel $\alpha$	20 Grad
Trapezgewinde G	Tr32×1,5 mm
K	45 mm
Norm	DIN 6341
Typ	386 E

Produktart

Spannzange