

**Zugspannzange rund, DIN 6341, 386 E, Spann-Ø: 17mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	329755 17
GTIN	4062406104818
Artikelklasse	32B

**Beschreibung****Ausführung:**

Spannzangen, **Profil rund 1 mm steigend. Bei Bestellung bitte gewünschten Spann-Ø angeben.**

Trapezgewinde

**Norm:**

**DIN 6341**

**Genauigkeit:**

**Rundlauf toleranzen:** D = 1 bis 10 mm = 0,02 mm D = 10 bis 30 mm = 0,03 mm D = 30 bis 60 mm = 0,04 mm

**Hinweis:**

Andere Durchmesser und Formen (z. B. 4-kant oder 6-kant) **auf Anfrage!**

**Technische Beschreibung**

Gesamtlänge L	115 mm
F	32 mm
Trapezgewinde G	Tr32×1,5 mm
Winkel $\alpha$	20 Grad
K	45 mm
Norm	DIN 6341
Typ	386 E

Produktart

Spannzange