



Zugspannzange rund, DIN 6341, 386 E, Spann-Ø: 29mm



Bestelldaten

Bestellnummer	329755 29
GTIN	4062406104931
Artikelklasse	32B

Beschreibung

Ausführung:

Spannzangen, **Profil rund 1 mm steigend. Bei Bestellung bitte gewünschten Spann-Ø angeben.**

Trapezgewinde

Norm:

DIN 6341

Genauigkeit:

Rundlauf toleranzen: D = 1 bis 10 mm = 0,02 mm D = 10 bis 30 mm = 0,03 mm D = 30 bis 60 mm = 0,04 mm

Hinweis:

Andere Durchmesser und Formen (z. B. 4-kant oder 6-kant) **auf Anfrage!**

Technische Beschreibung

Winkel α	20 Grad
Gesamtlänge L	115 mm
K	45 mm
F	32 mm
Spann-Ø	29 mm
Trapezgewinde G	Tr32×1,5 mm
Norm	DIN 6341

Typ	386 E
Produktart	Spannzange