



Zugspannzange rund, DIN 6341, 386 E, Spann-Ø: 25mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 329755 25 |
| GTIN | 4062406104894 |
| Artikelklasse | 32B |

Beschreibung

Ausführung:

Spannzangen, **Profil rund 1 mm steigend. Bei Bestellung bitte gewünschten Spann-Ø angeben.**

Trapezgewinde

Norm:

DIN 6341

Genauigkeit:

Rundlauf toleranzen: D = 1 bis 10 mm = 0,02 mm D = 10 bis 30 mm = 0,03 mm D = 30 bis 60 mm = 0,04 mm

Hinweis:

Andere Durchmesser und Formen (z. B. 4-kant oder 6-kant) **auf Anfrage!**

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------|-------------|
| F | 32 mm |
| Trapezgewinde G | Tr32×1,5 mm |
| Gesamtlänge L | 115 mm |
| K | 45 mm |
| Winkel α | 20 Grad |
| Norm | DIN 6341 |
| Typ | 386 E |

Produktart

Spannzange