

Garant**Stechdrehhalter, links, Schaft- / Stechbreite w: 12/1,5mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 273751 12/1,5 |
| GTIN | 4045197720047 |
| Artikelklasse | 21W |

Beschreibung**Ausführung:**

Aus hochfestem Werkzeugstahl ($> 1300 \text{ N/mm}^2$) gefertigt. In Verbindung mit der konvexen Plattenklemmung wird höchster Widerstand gegen axiale und radiale Schnittkräfte erzielt und somit die Oberflächengüte und die Produktivität deutlich gesteigert.

Technische Beschreibung

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Kopflänge L_1 | 26 mm |
| Stechbreite w | 1,5 mm |
| Funktionsbreite L_4 | 12 mm |
| Schraube | 279815 4 (TX15; 3,5 Nm) |
| Einstehtiefe t_{\max} | 4,5 mm |
| Gesamtlänge L | 150 mm |
| Schaftbreite b | 12 mm |
| Einsatzart | links |
| Innenkühlung | nein |
| axiales Stechen möglich | ja |
| Produktart | Klemmdrehhalter |

Zubehör

| | |
|---|-------------|
| Klemmschraube Typ 4 | 279815 4 |
| PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15 | 674248 TX15 |
| Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m | 659957 500 |
