

Flachgreifermagnet Set 2-teilig mit Gewindebuchse, Neodym, Ø: 43mm



Bestelldaten

Bestellnummer	085927 43
GTIN	5012095608400
Artikelklasse	08Q

Beschreibung

Ausführung:

- **Geschirmter Flachgreifer mit 3- bis 6-facher Haltekraft gegenüber Hartferritgreifern.**
- **Korrosionsbeständigkeit und Oberflächenschutz durch gummierte Oberfläche.**
- **Gummierung erhöht seitliche Haltekräfte.**
- **Magnetkern aus Neodym.**

Verwendung:

Auf lackierten Oberflächen, kein Zerkratzen und Abrutschen.

Hinweis:

Einschraubhaken mit Außengewinde unter Nr. 085921.

Technische Beschreibung

Höhe	6 mm
Nennhaltekraft	85 N
Gewinde	M4 mm
Gewindebuchse	ja
Werkstoff Oberfläche	gummiert
Höhe mit Gewinde	10,5 mm
Ø	43 mm
Werkstoff Magnetkern	Neodym

Produktart

Flachgreifer-Magnet

ZubehörEinschraubhaken-Set mit Außengewinde10-teilig Gewinde
M4

085921 M4