# Flachgreifermagnet Set 2-teilig mit Gewindebuchse, Neodym, Ø: 43mm



#### **Bestelldaten**

| Bestellnummer | 085927 43     |
|---------------|---------------|
| GTIN          | 5012095608400 |
| Artikelklasse | 08Q           |

### **Beschreibung**

#### Ausführung:

- · Geschirmter Flachgreifer mit 3- bis 6-facher Haltekraft gegenüber Hartferritgreifern.
- · Korrosionsbeständigkeit und Oberflächenschutz durch gummierte Oberfläche.
- · Gummierung erhöht seitliche Haltekräfte.
- · Magnetkern aus Neodym.

#### **Verwendung:**

Auf lackierten Oberflächen, kein Zerkratzen und Abrutschen.

#### **Hinweis:**

Einschraubhaken mit Außengewinde unter Nr. 085921.

## **Technische Beschreibung**

| Höhe                 | 6 mm     |
|----------------------|----------|
| Nennhaltekraft       | 85 N     |
| Gewinde              | M4 mm    |
| Gewindebuchse        | ja       |
| Werkstoff Oberfläche | gummiert |
| Höhe mit Gewinde     | 10,5 mm  |
| Ø                    | 43 mm    |
| Werkstoff Magnetkern | Neodym   |

# Datenblatt

# **⚠** Hoffmann Group

| Produktart   | Flachgreifer-Magnet |
|--|---------------------|
|  |                     |
| Zubehör  |                     |
| Einschraubhaken-Set mit Außengewinde10-teilig Gewinde M4 | 085921 M4           |