

## Flachgreifermagnet mit Bohrung, Neodym, Ø: 25mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	085932 25
GTIN	5012095608493
Artikelklasse	08Q

### Beschreibung

#### Ausführung:

- **Temperaturbeständig bis maximal 80 °C.**
- **Verzinkte Oberfläche, Magnetkern aus Neodym.**
- **Geschirmter Flachgreifer mit 3- bis 6facher Haltekraft gegenüber Hartferritgreifern.**

#### Verwendung:

Zum Spannen, Montieren, Einbau durch Schraubbefestigung.

### Technische Beschreibung

maximale Temperaturbeständigkeit	80 °C
Nennhaltekraft	160 N
Ø	25 mm
Bohrungs-Ø	4,5 mm
Höhe	7 mm
Werkstoff Magnetkern	Neodym
Produktart	Flachgreifer-Magnet

