

SWISS TOOLS

**Bohrstangenschaft schwingungsgedämpft, PSC, Schaft-Ø / Ø D – A-Maß:
63/25-150 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	320408 63/25-150
GTIN	2050001772633
Artikelklasse	36D

Beschreibung**Ausführung:**

- Für effiziente Drehbearbeitung.
- Für links- und rechtsdrehende Bearbeitung.

Verwendung:

Zur Aufnahme von Wechselschneidköpfen.

Hinweis:

Passende Wechselköpfe siehe Nr. 264826 – 264827.

Innenkühlung: ja

Technische Beschreibung

Auskräglänge A-Maß	150 mm
Schaft-Ø	63 mm
Ø D	25 mm
Aufnahme	PSC
Aufnahme-Norm	ISO 26623-1
Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstangenschaft

