

**Garant**
**Stechdrehhalter, rechts, Schaftbreite / Stechbreite w: 16/1,5mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	273757 16/1,5
GTIN	4045197720177
Artikelklasse	21W

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Aus hochfestem Werkzeugstahl ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ) gefertigt. In Verbindung mit der konvexen Plattenklemmung wird höchster Widerstand gegen axiale und radiale Schnittkräfte erzielt und somit die Oberflächengüte und die Produktivität deutlich gesteigert.

**Hinweis:**

Ab 19,5 mm Stechtiefe (bis Stechbreite 3 mm) bzw. ab 24,5 mm Stechtiefe (ab Stechbreite 4 mm) kommt die zweite Schneide in Kontakt mit dem Werkstück. Dabei kann es zu Riefenbildung kommen. Bei Bedarf einschneidige Stechdrehplatten Nr. 273656 – 273670 verwenden.

**Technische Beschreibung**

Stechbreite w	1,5 mm
Funktionsbreite $L_4$	16 mm
Kopflänge $L_1$	30 mm
Schraube	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Einstehtiefe $t_{\max}$	10,5 mm
Gesamtlänge L	100 mm
Schaftbreite b	16 mm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
axiales Stechen möglich	ja

Produktart

Klemmdrehhalter

---

**Zubehör**

Klemmschraube Typ 4

279815 4

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15

674248 TX15

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,  
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500  
cN·m

659957 500