

**Bohrstangenrohling, HSK-A 100, A-Maß: 250mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	307027 250
GTIN	4062406105075
Artikelklasse	32A

Beschreibung**Ausführung:**

- **Kegel und Bund gehärtet und geschliffen.**
- **Schaft weich zur weiteren Bearbeitung.**

Verwendung:

Zur Anfertigung von Sonderwerkzeugen.

Werkstoff:

16MnCr5

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890.

Technische Beschreibung

Außen-Ø D	97 mm
Auskraglänge A-Maß	250 mm
Spann-Ø D ₁	97 mm
Aufnahme	HSK-A 100
Aufnahme-Norm	ISO 12164-1
Aufnahme-Norm	DIN 69893
Form	A
Produktart	Bohrstangenrohling

