

**Bohrstangenrohling, HSK-A 63, A-Maß: 160mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	307025 160
GTIN	4062406105068
Artikelklasse	32A

Beschreibung**Ausführung:**

- **Kegel und Bund gehärtet und geschliffen.**
- **Schaft weich zur weiteren Bearbeitung.**

Verwendung:

Zur Anfertigung von Sonderwerkzeugen.

Werkstoff:

16MnCr5

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890.

Technische Beschreibung

Auskraglänge A-Maß	160 mm
Außen-Ø D	63 mm
Spann-Ø D ₁	63 mm
Aufnahme	HSK-A 63
Aufnahme-Norm	DIN 69893
Aufnahme-Norm	ISO 12164-1
Form	A
Produktart	Bohrstangenrohling

Zubehör

HSK-Kühlmittelrohr für HSK 63

309880 63