

Garant**Zwischenhülse, SK 40, Steilkegel SK / SK1: 40/40****Bestelldaten**

Bestellnummer	301272 40/40
GTIN	4062406105105
Artikelklasse	31A

Beschreibung**Lieferumfang:**

Mit eingebauter Verbindungsschraube für Werkzeugaufnahmen nach ISO 7388-1. (ehem. DIN 69871)

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835.

Technische Beschreibung

Auskräglänge A-Maß	100 mm
Außen-Ø D	63 mm
Aufnahme	SK 40
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	A
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 15000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 5 µm
Produktart	Zwischenhülse

Zubehör

AnzugsbolzenMori-Seiki, abgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40	308630 40
ER-Spannschlüssel1/2 Zoll-Nut für ER-Spannzangenfutter 40	309700 40
Anzugsbolzenabgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40	308610 40
Anzugsbolzenabgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40	308620 40
AnzugsbolzenMori-Seiki, abgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40	308625 40
Anzugsbolzen, 18CrNiMo7Form A passend für Steilkegel 40	308605 40
Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308760 40
Anzugsbolzenabgedichtet passend für Steilkegel 40	308660 40
Spannschlüssel für AnzugsbolzenDIN ISO 7388-1 (ehem. DIN 69872) passend für Steilkegel-Größe 40	308820 40
Anzugsbolzenabgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40	308650 40
Anzugsbolzen, 18CrNiMo7abgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40	308615 40
Anzugsbolzen Hurco 45° mit 4 mm Bohrung und Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40	308801 40
AnzugsbolzenMazak, Form A passend für Steilkegel 40M	308670 40M
Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308790 40
Spannschlüssel für AnzugsbolzenISO 7388 passend für Steilkegel-Größe 40	308830 40
Anzugsbolzenabgedichtet passend für Steilkegel 40	308635 40
Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308765 40
Anzugsbolzen Hurco 45° mit Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40	308802 40
Anzugsbolzen Hurco 90° mit Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40	308806 40
AnzugsbolzenForm B passend für Steilkegel 40	308640 40
	656050 200

Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre maximales Drehmoment 200 N·m

Anzugsbolzen 60° abgedichtet passend für Steilkegel 40

308785 40

ER-Spannschlüssel für ER-Spannzangenfutter 40

309680 40

Spezial-Anzugsbolzen mit Innengewinde passend für Steilkegel 40

308740 40

Spezial-Anzugsbolzen ohne Innengewinde abgedichtet passend für Steilkegel 40

308700 40

Anzugsbolzen 90° abgedichtet passend für Steilkegel 40

308795 40