

Garant**Werkzeughalter für Vollbohrer Form ADB, BT 40, für Schaft-Ø D1: 25mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	303128 25
GTIN	4062406105167
Artikelklasse	31A

Beschreibung**Ausführung:**

- **Alle Schäfte hartüberdreht.**
- **Lage des Gewindestiftes zur Kegelsenkung im Vollbohrer um 0,4 mm versetzt.**
- **Beim Anziehen wird der vergrößerte Anlage-Ø gegen die Anlagefläche gespannt.**
- **Die dadurch bessere Abstützung ermöglicht einen höheren Vorschub.**
- **Hohe Rundlaufgenauigkeit durch 3 µm plangeschliffene Anlagefläche.**

Verwendung:

Zur Aufnahme von allen nach DIN 6595, Teil 1 genormten Vollbohrern.

Passend für:

Alle Vollbohrer mit Zylinderschaft nach DIN 6595, Teil 1.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308802. Ersatzschrauben Nr. 309907; 309908.

Technische Beschreibung

für Schaft-Ø D ₁	25 mm
Auskraglänge A-Maß	76 mm
Außen-Ø D	45 mm
Aufnahme	BT 40
Aufnahme-Norm	JIS B6339
Aufnahme-Norm	ISO 7388-2

Form	ADB
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Vollbohrer-Aufnahme

Zubehör

Spannschlüssel für Anzugsbolzen DIN ISO 7388-1 (ehem. DIN 69872) passend für Steilkegel-Größe 40	308820 40
Anzugsbolzen Hurco 45° mit Passung abgedichtet passend für Steilkegel 40	308802 40
Anzugsbolzen 90° abgedichtet passend für Steilkegel 40	308790 40
Anzugsbolzen 45° abgedichtet passend für Steilkegel 40	308760 40
Anzugsbolzen 45° abgedichtet passend für Steilkegel 40	308765 40
Anzugsbolzen 60° abgedichtet passend für Steilkegel 40	308785 40
Anzugsbolzen Hurco 45° mit 4 mm Bohrung und Passung abgedichtet passend für Steilkegel 40	308801 40
Anzugsbolzen 90° abgedichtet passend für Steilkegel 40	308795 40
Anzugsbolzen Hurco 90° mit Passung abgedichtet passend für Steilkegel 40	308806 40
Spannschlüssel für Anzugsbolzen ISO 7388 passend für Steilkegel-Größe 40	308830 40