

Garant**Werkzeughalter für Vollbohrer Form ADB, BT 40, für Schaft-Ø D1: 32mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	303128 32
GTIN	4062406105174
Artikelklasse	31A

Beschreibung**Ausführung:**

- **Alle Schäfte hartüberdreht.**
- **Lage des Gewindestiftes zur Kegelsenkung im Vollbohrer um 0,4 mm versetzt.**
- **Beim Anziehen wird der vergrößerte Anlage-Ø gegen die Anlagefläche gespannt.**
- **Die dadurch bessere Abstützung ermöglicht einen höheren Vorschub.**
- **Hohe Rundlaufgenauigkeit durch 3 µm plangeschliffene Anlagefläche.**

Verwendung:

Zur Aufnahme von allen nach DIN 6595, Teil 1 genormten Vollbohrern.

Passend für:

Alle Vollbohrer mit Zylinderschaft nach DIN 6595, Teil 1.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308802. Ersatzschrauben Nr. 309907; 309908.

Technische Beschreibung

Außen-Ø D	52 mm
für Schaft-Ø D ₁	32 mm
Auskraglänge A-Maß	80 mm
Aufnahme	BT 40
Aufnahme-Norm	JIS B6339
Aufnahme-Norm	ISO 7388-2

Form	ADB
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Vollbohrer-Aufnahme

Zubehör

Anzugsbolzen Hurco 45° mit 4 mm Bohrung und Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40	308801 40
Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308760 40
Anzugsbolzen Hurco 90° mit Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40	308806 40
Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308765 40
Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308795 40
Spannschlüssel für AnzugsbolzenISO 7388 passend für Steilkegel-Größe 40	308830 40
Anzugsbolzen 60°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308785 40
Spannschlüssel für AnzugsbolzenDIN ISO 7388-1 (ehem. DIN 69872) passend für Steilkegel-Größe 40	308820 40
Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308790 40
Anzugsbolzen Hurco 45° mit Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40	308802 40