

Garant**Werkzeughalter für Vollbohrer, HSK-A 100, für Schaft-Ø D1: 25mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	307007 25
GTIN	4062406105280
Artikelklasse	31A

Beschreibung**Ausführung:**

Lage des Gewindestiftes zur Kegelsenkung im Vollbohrer ist um 0,4 mm versetzt. **Beim Anziehen wird der Bund des Vollbohrer-Schaftes gegen die Anlagefläche gespannt. Zusätzlich ist der Anlage-Ø gegenüber herkömmlichen Werkzeugaufnahmen vergrößert.**

Verwendung:

Zur Aufnahme von allen nach DIN 6595, Teil 1 genormten Vollbohrern.

Passend für:

Alle Vollbohrer mit Zylinderschaft nach DIN 6595, Teil 1.

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, Ersatzschrauben Nr. 309907 und 309908.

Technische Beschreibung

für Schaft-Ø D ₁	25 mm
Auskraglänge A-Maß	95 mm
Außen-Ø D	45 mm
Aufnahme	HSK-A 100
Aufnahme-Norm	ISO 12164-1
Aufnahme-Norm	DIN 69893
Form	A

Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Vollbohrer-Aufnahme

Zubehör

HSK-Kühlmittelrohr für HSK 100	309880 100
--------------------------------	------------