

Garant
Stechdrehhalter, links, Schaftbreite / Stechbreite w: 12/1,5mm

Bestelldaten

Bestellnummer	273758 12/1,5
GTIN	4045197720306
Artikelklasse	21W

Beschreibung
Ausführung:

Aus hochfestem Werkzeugstahl ($> 1300 \text{ N/mm}^2$) gefertigt. In Verbindung mit der konvexen Plattenklemmung wird höchster Widerstand gegen axiale und radiale Schnittkräfte erzielt und somit die Oberflächengüte und die Produktivität deutlich gesteigert.

Hinweis:

Ab 19,5 mm Stechtiefe (bis Stechbreite 3 mm) bzw. ab 24,5 mm Stechtiefe (ab Stechbreite 4 mm) kommt die zweite Schneide in Kontakt mit dem Werkstück. Dabei kann es zu Riefenbildung kommen. Bei Bedarf einschneidige Stechdrehplatten Nr. 273656 – 273670 verwenden.

Technische Beschreibung

Schraube	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Einstehtiefe t_{\max}	10,5 mm
Funktionsbreite L_4	12 mm
Kopflänge L_1	28,5 mm
Stechbreite w	1,5 mm
Gesamtlänge L	150 mm
Schaftbreite b	12 mm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
axiales Stechen möglich	ja

Produktart

Klemmdrehhalter

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15

674248 TX15

Klemmschraube Typ 4

279815 4

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500
cN·m

659957 500