

Garant**Werkzeugaufnahme für Einschraubfräser mit Gewinde, SK 40, Gewinde M × Länge L1: M12X75****Bestelldaten**

Bestellnummer	301303 M12X75
GTIN	4062406105457
Artikelklasse	31A

Beschreibung**Ausführung:**

Konische Bauform.

Verwendung:

Zur Aufnahme von Einschraubfräser mit Gewinde.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820– 308835.

Technische Beschreibung

Nutzlänge L ₁	75 mm
Bohrungs-Ø D ₁ Toleranz IT6	12,5 mm
Ø D ₂	21 mm
L ₂	5 mm
Gewinde M	M12×75
Außen-Ø D	31 mm
Auskraglänge A-Maß	94 mm
Aufnahme	SK 40
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	ADB

Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HSC
Produktart	Einschraubfräser-Aufnahme

Zubehör

Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308790 40
Anzugsbolzen Hurco 45° mit 4 mm Bohrung und Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40	308801 40
Anzugsbolzen Hurco 45° mit Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40	308802 40
Anzugsbolzen, 18CrNiMo7Form A passend für Steilkegel 40	308605 40
Anzugsbolzenabgedichtet passend für Steilkegel 40	308660 40
Anzugsbolzenabgedichtet passend für Steilkegel 40	308635 40
ER-Spannschlüssel für ER-Spannzangenfutter 40	309680 40
AnzugsbolzenForm B passend für Steilkegel 40	308640 40
Anzugsbolzen, 18CrNiMo7abgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40	308615 40
AnzugsbolzenMazak, Form A passend für Steilkegel 40M	308670 40M
Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308760 40
Anzugsbolzen Hurco 90° mit Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40	308806 40
AnzugsbolzenMori-Seiki, abgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40	308625 40
Anzugsbolzenabgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40	308610 40
Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308765 40
Anzugsbolzen 60°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308785 40
Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308795 40
	308650 40

Anzugsbolzenabgedichtet, Form B passend für Steilkegel
40

Spannschlüssel für AnzugsbolzenDIN ISO 7388-1 (ehem.
DIN 69872) passend für Steilkegel-Größe 40

308820 40

Drehmomentschlüsselmit Umschaltknarre maximales
Drehmoment 200 N·m

656050 200

Spezial-Anzugsbolzen mit Innengewinde passend für
Steilkegel 40

308740 40

AnzugsbolzenMori-Seiki, abgedichtet, Form A passend für
Steilkegel 40

308630 40

ER-Spannschlüssel1/2 Zoll-Nut für ER-Spannzangenfutter
40

309700 40

Spannschlüssel für AnzugsbolzenISO 7388 passend für
Steilkegel-Größe 40

308830 40

Anzugsbolzenabgedichtet, Form B passend für Steilkegel
40

308620 40

AnzugsbolzenForm A passend für Steilkegel 40

308600 40

Spezial-Anzugsbolzen ohne Innengewindeabgedichtet
passend für Steilkegel 40

308700 40