

**Garant**
**Stechdrehhalter, links, Schaft- / Stechbreite w: 20/1,5mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	273751 20/1,5
GTIN	4045197720061
Artikelklasse	21W

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Aus hochfestem Werkzeugstahl ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ) gefertigt. In Verbindung mit der konvexen Plattenklemmung wird höchster Widerstand gegen axiale und radiale Schnittkräfte erzielt und somit die Oberflächengüte und die Produktivität deutlich gesteigert.

**Technische Beschreibung**

Schraube	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Einstehtiefe $t_{\max}$	4,5 mm
Stechbreite w	1,5 mm
Kopflänge $L_1$	29 mm
Funktionsbreite $L_4$	21,5 mm
Gesamtlänge L	125 mm
Schaftbreite b	20 mm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
axiales Stechen möglich	ja
Produktart	Klemmdrehhalter

## Zubehör

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,  
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600  
cN·m

659906 1600

Klemmschraube Typ 6

279815 6

8 mm-Klinge, mit Magnetmit 1/4 Zoll-Bit-Aufnahme ganze  
Länge 50 mm

659874 50

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX25

674248 TX25

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,  
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600  
cN·m

659957 1600