

Flachgreifermagnet mit Bohrung, Neodym, Ø: 16mm



Bestelldaten

Bestellnummer	085932 16
GTIN	5012095608479
Artikelklasse	08Q

Beschreibung

Ausführung:

- Temperaturbeständig bis maximal 80 °C.
- Verzinkte Oberfläche, Magnetkern aus Neodym.
- Geschirmter Flachgreifer mit 3- bis 6facher Haltekraft gegenüber Hartferritgreifern.

Verwendung:

Zum Spannen, Montieren, Einbau durch Schraubbefestigung.

Technische Beschreibung

Höhe	4,5 mm
Ø	16 mm
Bohrungs-Ø	3,5 mm
Nennhaltekraft	75 N
maximale Temperaturbeständigkeit	80 °C
Werkstoff Magnetkern	Neodym
Produktart	Flachgreifer-Magnet

