

Garant**Werkzeugaufnahme für Einschraubfräser mit Gewinde, BT 40, Gewinde M × Nutzlänge L1: M12X75****Bestelldaten**

Bestellnummer	303139 M12X75
GTIN	4062406105747
Artikelklasse	31A

Beschreibung**Ausführung:**

Alle Schäfte hartüberdreht.

Verwendung:

Zur Aufnahme von Einschraubfräser mit Gewinde.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308806.

Zerspanungsstrategie: HSC

Auskraglänge A-Maß: 102 mm

Bohrungs-Ø D₁ Toleranz IT6: 12,5 mm

Ø D₂: 21 mm

Außen-Ø D: 31 mm

Nutzlänge L₁: 75 mm

L₂: 5 mm

Technische Beschreibung

Bohrungs-Ø D ₁ Toleranz IT6	12,5 mm
Gewinde M	M12×75
Auskraglänge A-Maß	102 mm
Außen-Ø D	31 mm
L ₂	5 mm

Ø D ₂	21 mm
Nutzlänge L ₁	75 mm
Aufnahme	BT 40
Aufnahme-Norm	JIS B6339
Aufnahme-Norm	ISO 7388-2
Form	ADB
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HSC
Produktart	Einschraubfräser-Aufnahme

Zubehör

Anzugsbolzen 45° abgedichtet passend für Steilkegel 40	308765 40
Anzugsbolzen Hurco 45° mit Passung abgedichtet passend für Steilkegel 40	308802 40
Drehmomenteinsatz für Anzugsbolzen nach DIN 69872 passend für Steilkegel-Größe 40	308810 40
Anzugsbolzen 60° abgedichtet passend für Steilkegel 40	308780 40
Anzugsbolzen Hurco 60° mit Bohrung und Passung abgedichtet passend für Steilkegel 40	308803 40
Anzugsbolzen 90° abgedichtet passend für Steilkegel 40	308795 40
Drehmomenteinsatz für Anzugsbolzen nach ISO 7388 passend für Steilkegel-Größe 40	308812 40
Anzugsbolzen 45° abgedichtet passend für Steilkegel 40	308760 40
Spannschlüssel für Anzugsbolzen ISO 7388 passend für Steilkegel-Größe 40	308830 40
Anzugsbolzen Hurco 45° mit 4 mm Bohrung und Passung abgedichtet passend für Steilkegel 40	308801 40
Anzugsbolzen 90° abgedichtet passend für Steilkegel 40	308790 40
	308820 40

Spannschlüssel für Anzugsbolzen DIN ISO 7388-1 (ehem. DIN 69872) passend für Steilkegel-Größe 40

Anzugsbolzen Hurco 90° mit Passung abgedichtet passend für Steilkegel 40

308806 40

Anzugsbolzen Hurco 60° mit Passung abgedichtet passend für Steilkegel 40

308804 40

Anzugsbolzen 60° abgedichtet passend für Steilkegel 40

308785 40

Anzugsbolzen Hurco 90° mit Bohrung und Passung abgedichtet passend für Steilkegel 40

308805 40