



## Grundelement MK-Schaft, mit Innenkühlung, 3×D, Typ: 13



### Bestelldaten

Bestellnummer	232272 13
GTIN	4062406105877
Artikelklasse	22G

### Beschreibung

#### Ausführung:

Für Bohrungen bis Genauigkeit IT10.

Mit Innenkühlung.

#### Gerade genutet.

#### Hinweis:

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

Passende Reduzierhülsen für Werkzeuge mit MK-Schaft siehe **Nr. 343000-343530**.

Innenkühlung: ja

Anzahl Schneiden Z: 2

Ø-Bereich  $D_c$ : 13 - 17,5 mm

Nutzlänge  $L_1$ : 35 mm

Morsekegel MK Größe: 2

Spannschrauben: 232990 TX8

### Technische Beschreibung

Spannschrauben	232990 TX8
Nutzlänge $L_1$	35 mm
Morsekegel MK Größe	2
Ø-Bereich $D_c$	13 - 17,5 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Ausführung	3×D
Schaft	Morsekegel
Innenkühlung	ja

Produktart

Wendeplattenbohrer