



## Grundelement MK-Schaft, mit Innenkühlung, 1,5×D, Typ: 25



### Bestelldaten

Bestellnummer	232271 25
GTIN	4062406105839
Artikelklasse	22G

### Beschreibung

#### Ausführung:

Für Bohrungen bis Genauigkeit IT10.

Mit Innenkühlung.

#### Gerade genutet.

#### Hinweis:

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

Passende Reduzierhülsen für Werkzeuge mit MK-Schaft siehe **Nr. 343000-343530**.

Innenkühlung: ja

Anzahl Schneiden Z: 2

Ø-Bereich D<sub>c</sub>: 25 - 35 mm

Nutzlänge L<sub>1</sub>: 52,5 mm

Morsekegel MK Größe: 4

Spannschrauben: 232990 TX15

### Technische Beschreibung

Nutzlänge L <sub>1</sub>	52,5 mm
Ø-Bereich D <sub>c</sub>	25 - 35 mm
Morsekegel MK Größe	4
Spannschrauben	232990 TX15
Anzahl Schneiden Z	2
Ausführung	1,5×D
Schaft	Morsekegel

Innenkühlung	ja
Produktart	Wendeplattenbohrer