



Grundelement MK-Schaft, mit Innenkühlung, 1,5×D, Typ: 48



Bestelldaten

Bestellnummer	232271 48
GTIN	4062406105853
Artikelklasse	22G

Beschreibung

Ausführung:

Für Bohrungen bis Genauigkeit IT10.

Mit Innenkühlung.

Gerade genutet.

Hinweis:

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

Passende Reduzierhülsen für Werkzeuge mit MK-Schaft siehe **Nr. 343000-343530**.

Innenkühlung: ja

Anzahl Schneiden Z: 2

Ø-Bereich D_c: 48 - 65 mm

Nutzlänge L₁: 97,5 mm

Morsekegel MK Größe: 5

Spannschrauben: 232990 TX20

Technische Beschreibung

Morsekegel MK Größe	5
Ø-Bereich D _c	48 - 65 mm
Spannschrauben	232990 TX20
Nutzlänge L ₁	97,5 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Ausführung	1,5×D
Schaft	Morsekegel

Innenkühlung	ja
Produktart	Wendeplattenbohrer