



Grundelement MK-Schaft, mit Innenkühlung, 1,5×D, Typ: 12



Bestelldaten

Bestellnummer	232271 12
GTIN	4062406104504
Artikelklasse	22G

Beschreibung

Ausführung:

Für Bohrungen bis Genauigkeit IT10.

Mit Innenkühlung.

Gerade genutet.

Hinweis:

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

Passende Reduzierhülsen für Werkzeuge mit MK-Schaft siehe **Nr. 343000-343530**.

Innenkühlung: ja

Anzahl Schneiden Z: 2

Ø-Bereich D_c: 12 - 12,5 mm

Nutzlänge L₁: 18,8 mm

Morsekegel MK Größe: 2

Spannschrauben: 232990 TX7

Technische Beschreibung

Spannschrauben	232990 TX7
Morsekegel MK Größe	2
Ø-Bereich D _c	12 - 12,5 mm
Nutzlänge L ₁	18,8 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Ausführung	1,5×D
Schaft	Morsekegel

Innenkühlung	ja
Produktart	Wendeplattenbohrer