



## Grundelement MK-Schaft, mit Innenkühlung, 1,5×D, Typ: 13



### Bestelldaten

Bestellnummer	232271 13
GTIN	4062406105815
Artikelklasse	22G

### Beschreibung

#### Ausführung:

Für Bohrungen bis Genauigkeit IT10.

Mit Innenkühlung.

#### Gerade genutet.

#### Hinweis:

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

Passende Reduzierhülsen für Werkzeuge mit MK-Schaft siehe **Nr. 343000-343530**.

Innenkühlung: ja

Anzahl Schneiden Z: 2

Ø-Bereich D<sub>c</sub>: 13 - 17,5 mm

Nutzlänge L<sub>1</sub>: 26 mm

Morsekegel MK Größe: 2

Spannschrauben: 232990 TX8

### Technische Beschreibung

Spannschrauben	232990 TX8
Ø-Bereich D <sub>c</sub>	13 - 17,5 mm
Nutzlänge L <sub>1</sub>	26 mm
Morsekegel MK Größe	2
Anzahl Schneiden Z	2
Ausführung	1,5×D
Schaft	Morsekegel

Innenkühlung	ja
Produktart	Wendeplattenbohrer