



Grundelement MK-Schaft, mit Innenkühlung, 1,5×D, Typ: 18



Bestelldaten

Bestellnummer	232271 18
GTIN	4062406105822
Artikelklasse	22G

Beschreibung

Ausführung:

Für Bohrungen bis Genauigkeit IT10.

Mit Innenkühlung.

Gerade genutet.

Hinweis:

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

Passende Reduzierhülsen für Werkzeuge mit MK-Schaft siehe **Nr. 343000-343530**.

Innenkühlung: ja

Anzahl Schneiden Z: 2

Ø-Bereich D_c: 18 - 24 mm

Nutzlänge L₁: 36 mm

Morsekegel MK Größe: 3

Spannschrauben: 232990 TX9

Technische Beschreibung

Spannschrauben	232990 TX9
Morsekegel MK Größe	3
Nutzlänge L ₁	36 mm
Ø-Bereich D _c	18 - 24 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Ausführung	1,5×D
Schaft	Morsekegel

Innenkühlung	ja
Produktart	Wendeplattenbohrer