



Grundelement MK-Schaft, mit Innenkühlung, 5×D, Typ: 13



Bestelldaten

Bestellnummer	232273 13
GTIN	4062406105938
Artikelklasse	22G

Beschreibung

Ausführung:

Für Bohrungen bis Genauigkeit IT10.

Mit Innenkühlung.

Hinweis:

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

Passende Reduzierhülsen für Werkzeuge mit MK-Schaft siehe **Nr. 343000-343530**.

Innenkühlung: ja

Anzahl Schneiden Z: 2

Ø-Bereich D_c: 13 - 17,5 mm

Nutzlänge L₁: 63,5 mm

Morsekegel MK Größe: 2

Spannschrauben: 232990 TX8

Technische Beschreibung

Nutzlänge L ₁	63,5 mm
Morsekegel MK Größe	2
Spannschrauben	232990 TX8
Ø-Bereich D _c	13 - 17,5 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Ausführung	5×D
Schaft	Morsekegel
Innenkühlung	ja
Produktart	Wendeplattenbohrer

