



## Grundelement MK-Schaft, mit Innenkühlung, 5×D, Typ: 36



### Bestelldaten

Bestellnummer	232273 36
GTIN	4062406105969
Artikelklasse	22G

### Beschreibung

#### Ausführung:

Für Bohrungen bis Genauigkeit IT10.

Mit Innenkühlung.

#### Hinweis:

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

Passende Reduzierhülsen für Werkzeuge mit MK-Schaft siehe **Nr. 343000-343530**.

Innenkühlung: ja

Anzahl Schneiden Z: 2

Ø-Bereich D<sub>c</sub>: 36 - 47 mm

Nutzlänge L<sub>1</sub>: 209,5 mm

Morsekegel MK Größe: 4

Spannschrauben: 232990 TX20

### Technische Beschreibung

Morsekegel MK Größe	4
Nutzlänge L <sub>1</sub>	209,5 mm
Spannschrauben	232990 TX20
Ø-Bereich D <sub>c</sub>	36 - 47 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Ausführung	5×D
Schaft	Morsekegel
Innenkühlung	ja
Produktart	Wendeplattenbohrer

