



Grundelement MK-Schaft, mit Innenkühlung, 5×D, Typ: 25



Bestelldaten

Bestellnummer	232273 25
GTIN	4062406105952
Artikelklasse	22G

Beschreibung

Ausführung:

Für Bohrungen bis Genauigkeit IT10.
Mit Innenkühlung.

Hinweis:

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.
Passende Reduzierhülsen für Werkzeuge mit MK-Schaft siehe **Nr. 343000-343530**.

Innenkühlung: ja

Anzahl Schneiden Z: 2

Ø-Bereich D_c: 25 - 35 mm

Nutzlänge L₁: 187,3 mm

Morsekegel MK Größe: 4

Spannschrauben: 232990 TX15

Technische Beschreibung

Ø-Bereich D _c	25 - 35 mm
Nutzlänge L ₁	187,3 mm
Morsekegel MK Größe	4
Spannschrauben	232990 TX15
Anzahl Schneiden Z	2
Ausführung	5×D
Schaft	Morsekegel
Innenkühlung	ja
Produktart	Wendeplattenbohrer

