



## Grundelement MK-Schaft, mit Innenkühlung, 3×D, Typ: 48



### Bestelldaten

Bestellnummer	232272 48
GTIN	4062406105914
Artikelklasse	22G

### Beschreibung

#### Ausführung:

Für Bohrungen bis Genauigkeit IT10.

Mit Innenkühlung.

#### Gerade genutet.

#### Hinweis:

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

Passende Reduzierhülsen für Werkzeuge mit MK-Schaft siehe **Nr. 343000-343530**.

Innenkühlung: ja

Anzahl Schneiden Z: 2

Ø-Bereich D<sub>c</sub>: 48 - 65 mm

Nutzlänge L<sub>1</sub>: 130,1 mm

Morsekegel MK Größe: 5

Spannschrauben: 232990 TX20

### Technische Beschreibung

Spannschrauben	232990 TX20
Ø-Bereich D <sub>c</sub>	48 - 65 mm
Morsekegel MK Größe	5
Nutzlänge L <sub>1</sub>	130,1 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Ausführung	3×D
Schaft	Morsekegel
Innenkühlung	ja

Produktart

Wendeplattenbohrer