



Grundelement MK-Schaft, mit Innenkühlung, 12xD, Typ: 13



Bestelldaten

Bestellnummer	232275 13
GTIN	4062406106058
Artikelklasse	22G

Beschreibung

Ausführung:

Für Bohrungen bis Genauigkeit IT10.

Mit Innenkühlung.

Hinweis:

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

Passende Reduzierhülsen für Werkzeuge mit MK-Schaft siehe **Nr. 343000-343530**.

Vorschubwerte f um 10% und v_c -Werte um 30% reduzieren.

Innenkühlung: ja

Anzahl Schneiden Z: 2

Ø-Bereich D_c : 13 - 17,5 mm

Nutzlänge L_1 : 156 mm

Morsekegel MK Größe: 2

Spannschrauben: 232990 TX8

Technische Beschreibung

Spannschrauben	232990 TX8
Ø-Bereich D_c	13 - 17,5 mm
Nutzlänge L_1	156 mm
Morsekegel MK Größe	2
Anzahl Schneiden Z	2
Ausführung	12xD
Schaft	Morsekegel
Innenkühlung	ja

Produktart

Wendeplattenbohrer