



Grundelement MK-Schaft, mit Innenkühlung, 8×D, Typ: 13



Bestelldaten

Bestellnummer	232274 13
GTIN	4062406105990
Artikelklasse	22G

Beschreibung

Ausführung:

Für Bohrungen bis Genauigkeit IT10.

Mit Innenkühlung.

Hinweis:

Vorschubwerte f um 5% und v_c -Werte um 10% reduzieren.

Passende Reduzierhülsen für Werkzeuge mit MK-Schaft siehe **Nr. 343000-343530**.

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

Innenkühlung: ja

Anzahl Schneiden Z: 2

Ø-Bereich D_c : 13 - 17,5 mm

Nutzlänge L_1 : 114,3 mm

Morsekegel MK Größe: 2

Spannschrauben: 232990 TX8

Technische Beschreibung

Ø-Bereich D_c	13 - 17,5 mm
Spannschrauben	232990 TX8
Nutzlänge L_1	114,3 mm
Morsekegel MK Größe	2
Anzahl Schneiden Z	2
Ausführung	8×D
Schaft	Morsekegel
Innenkühlung	ja

Produktart

Wendeplattenbohrer