



Grundelement MK-Schaft, mit Innenkühlung, 8×D, Typ: 25



Bestelldaten

Bestellnummer	232274 25
GTIN	4062406106010
Artikelklasse	22G

Beschreibung

Ausführung:

Für Bohrungen bis Genauigkeit IT10.

Mit Innenkühlung.

Hinweis:

Vorschubwerte f um 5% und v_c -Werte um 10% reduzieren.

Passende Reduzierhülsen für Werkzeuge mit MK-Schaft siehe **Nr. 343000-343530**.

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

Innenkühlung: ja

Anzahl Schneiden Z: 2

Ø-Bereich D_c : 25 - 35 mm

Nutzlänge L_1 : 289 mm

Morsekegel MK Größe: 4

Spannschrauben: 232990 TX15

Technische Beschreibung

Ø-Bereich D_c	25 - 35 mm
Nutzlänge L_1	289 mm
Spannschrauben	232990 TX15
Morsekegel MK Größe	4
Anzahl Schneiden Z	2
Ausführung	8×D
Schaft	Morsekegel
Innenkühlung	ja

Produktart

Wendeplattenbohrer