



## Grundelement MK-Schaft, mit Innenkühlung, 8×D, Typ: 18



### Bestelldaten

Bestellnummer	232274 18
GTIN	4062406106003
Artikelklasse	22G

### Beschreibung

#### Ausführung:

Für Bohrungen bis Genauigkeit IT10.

Mit Innenkühlung.

#### Hinweis:

Vorschubwerte  $f$  um 5% und  $v_c$ -Werte um 10% reduzieren.

Passende Reduzierhülsen für Werkzeuge mit MK-Schaft siehe **Nr. 343000-343530**.

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

Innenkühlung: ja

Anzahl Schneiden Z: 2

Ø-Bereich  $D_c$ : 18 - 24 mm

Nutzlänge  $L_1$ : 273,1 mm

Morsekegel MK Größe: 3

Spannschrauben: 232990 TX9

### Technische Beschreibung

Spannschrauben	232990 TX9
Nutzlänge $L_1$	273,1 mm
Ø-Bereich $D_c$	18 - 24 mm
Morsekegel MK Größe	3
Anzahl Schneiden Z	2
Ausführung	8×D
Schaft	Morsekegel
Innenkühlung	ja

Produktart

Wendeplattenbohrer