



Grundelement MK-Schaft, mit Innenkühlung, 3×D, Typ: 25



Bestelldaten

Bestellnummer	232272 25
GTIN	4062406105891
Artikelklasse	22G

Beschreibung

Ausführung:

Für Bohrungen bis Genauigkeit IT10.

Mit Innenkühlung.

Gerade genutet.

Hinweis:

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

Passende Reduzierhülsen für Werkzeuge mit MK-Schaft siehe **Nr. 343000-343530**.

Innenkühlung: ja

Anzahl Schneiden Z: 2

Ø-Bereich D_c : 25 - 35 mm

Nutzlänge L_1 : 85,7 mm

Morsekegel MK Größe: 4

Spannschrauben: 232990 TX15

Technische Beschreibung

Spannschrauben	232990 TX15
Nutzlänge L_1	85,7 mm
Morsekegel MK Größe	4
Ø-Bereich D_c	25 - 35 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Ausführung	3×D
Schaft	Morsekegel
Innenkühlung	ja

Produktart

Wendeplattenbohrer