



Grundelement MK-Schaft, mit Innenkühlung, 12xD, Typ: 18



Bestelldaten

Bestellnummer	232275 18
GTIN	4062406106065
Artikelklasse	22G

Beschreibung

Ausführung:

Für Bohrungen bis Genauigkeit IT10.

Mit Innenkühlung.

Hinweis:

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

Passende Reduzierhülsen für Werkzeuge mit MK-Schaft siehe **Nr. 343000-343530**.

Vorschubwerte f um 10% und v_c -Werte um 30% reduzieren.

Innenkühlung: ja

Anzahl Schneiden Z: 2

Ø-Bereich D_c : 18 - 24 mm

Nutzlänge L_1 : 288 mm

Morsekegel MK Größe: 3

Spannschrauben: 232990 TX9

Technische Beschreibung

Spannschrauben	232990 TX9
Ø-Bereich D_c	18 - 24 mm
Nutzlänge L_1	288 mm
Morsekegel MK Größe	3
Anzahl Schneiden Z	2
Ausführung	12xD
Schaft	Morsekegel
Innenkühlung	ja

Produktart

Wendeplattenbohrer