



## Grundelement MK-Schaft, mit Innenkühlung, 8xD, Typ: 36



### Bestelldaten

Bestellnummer	232274 36
GTIN	4062406106027
Artikelklasse	22G

### Beschreibung

#### Ausführung:

Für Bohrungen bis Genauigkeit IT10.

Mit Innenkühlung. **Gerade genutet.**

#### Hinweis:

Passende Reduzierhülsen für Werkzeuge mit MK-Schaft siehe **Nr. 343000-343530**.

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

Vorschubwerte  $f$  um 5% und  $v_c$ -Werte um 10% reduzieren.

### Technische Beschreibung

Morsekegel MK Größe	4
Ø-Bereich $D_c$	36 - 47 mm
Spannschrauben	232990 TX20
Nutzlänge $L_1$	349,3 mm
Anzahl Schneiden $Z$	2
Ausführung	8xD
Schaft	Morsekegel
Innenkühlung	ja
Produktart	Wendeplattenbohrer

