



Grundelement MK-Schaft, mit Innenkühlung, 3×D, Typ: 36



Bestelldaten

Bestellnummer	232272 36
GTIN	4062406105907
Artikelklasse	22G

Beschreibung

Ausführung:

Für Bohrungen bis Genauigkeit IT10.

Mit Innenkühlung.

Gerade genutet.

Hinweis:

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

Passende Reduzierhülsen für Werkzeuge mit MK-Schaft siehe **Nr. 343000-343530**.

Innenkühlung: ja

Anzahl Schneiden Z: 2

Ø-Bereich D_c: 36 - 47 mm

Nutzlänge L₁: 120,6 mm

Morsekegel MK Größe: 4

Spannschrauben: 232990 TX20

Technische Beschreibung

Ø-Bereich D _c	36 - 47 mm
Nutzlänge L ₁	120,6 mm
Spannschrauben	232990 TX20
Morsekegel MK Größe	4
Anzahl Schneiden Z	2
Ausführung	3×D
Schaft	Morsekegel
Innenkühlung	ja

Produktart

Wendeplattenbohrer