



## Grundelement MK-Schaft, mit Innenkühlung, 8×D, Typ: 48



### Bestelldaten

Bestellnummer	232274 48
GTIN	4062406106034
Artikelklasse	22G

### Beschreibung

#### Ausführung:

Für Bohrungen bis Genauigkeit IT10.

Mit Innenkühlung. **Gerade genutet.**

#### Hinweis:

Passende Reduzierhülsen für Werkzeuge mit MK-Schaft siehe **Nr. 343000-343530**.

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

Vorschubwerte  $f$  um 5% und  $v_c$ -Werte um 10% reduzieren.

### Technische Beschreibung

Ø-Bereich $D_c$	48 - 65 mm
Morsekegel MK Größe	5
Nutzlänge $L_1$	422,3 mm
Spannschrauben	232990 TX20
Anzahl Schneiden $Z$	2
Ausführung	8×D
Schaft	Morsekegel
Innenkühlung	ja
Produktart	Wendeplattenbohrer

