



Grundelement MK-Schaft, mit Innenkühlung, 12×D, Typ: 36



Bestelldaten

Bestellnummer	232275 36
GTIN	4062406106089
Artikelklasse	22G

Beschreibung

Ausführung:

Für Bohrungen bis Genauigkeit IT10.

Mit Innenkühlung. **Gerade genutet.**

Hinweis:

Passende Reduzierhülsen für Werkzeuge mit MK-Schaft siehe **Nr. 343000-343530**.

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

Vorschubwerte f um 10% und v_c -Werte um 30% reduzieren.

Technische Beschreibung

Nutzlänge L_1	432 mm
Ø-Bereich D_c	36 - 47 mm
Morsekegel MK Größe	4
Spannschrauben	232990 TX20
Anzahl Schneiden Z	2
Ausführung	12×D
Schaft	Morsekegel
Innenkühlung	ja
Produktart	Wendeplattenbohrer